



FW71US2

Inbouwweldverdeler IP30, 1100 x 300 x 110 mm, 84 modules, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	2
---------------------------	---

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage, Holle wand

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	7
Aantal rijen	7
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modules	84
----------------	----

Functies

Met buisinvoeren	Ja
------------------	----

Afmetingen

Hoogte	1100 mm
Breedte	300 mm
Diepte	110 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
--------------------	-------------------

