



FWQ31P1

**Opbouwveldverdeler IP30, 500x300x161 mm, 36 modulen, geïsoleerd**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 4 |
|---------------------------|---|

**Installatie, montage**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                |
| Gemonteerd op               | Oppervlaktemontage |

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 125 A |
|-----------------|-------|

**Samenstelling**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails            | 3   |
| Aantal rijen                | 3   |
| Aantal velden in de breedte | 1   |
| Met slot                    | Nee |
| Heeft N -klemmenblok        | Nee |
| Heeft aarde-klemmenblok     | Ja  |
| Materiaal montageplaat      | Nee |

**Capaciteit**

|                |    |
|----------------|----|
| Aantal modulen | 36 |
|----------------|----|

**Functies**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Met buis invoeren | Ja |
|-------------------|----|

**Afmetingen**

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Hoogte                  | 500 mm |
| Breedte                 | 300 mm |
| Diepte                  | 160 mm |
| Inbouwdiepte            | 0      |
| Aantal breedte-eenheden | 12     |

**Deksel, deur**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 0   |
| Aantal sloten              | 0   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

**Materiaal**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Staal     |
| RAL-code  | 9010      |
| Kleur     | Helderwit |

#### **Veiligheid**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse II |
| Slagvastheid IK      | IK07              |
| Beschermingsgraad IP | IP30              |
| Type slot            | Zonder slot       |