



FWQ31P1

**Opbouwveldverdeler IP30, 500x300x161 mm, 36 modulen, geïsoleerd**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails	3
Aantal verdelerrijen	3
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Capaciteit**

Aantal modulen	36
----------------	----

**Functies**

Met buis invoeren	Ja
-------------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	500 mm
Breedte	300 mm
Diepte	160 mm
Inbouwdiepte	0
Aantal breedte-eenheden	12

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0
Deur/deksel is transparant	Nee

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Materiaal**

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot