



FWQ32P

Opbouwveldverdeler IP44, 500x550x161 mm, 72 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Aansluiting

| | |
|---------------------------|---|
| Aantal leidinginvoeringen | 8 |
|---------------------------|---|

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
| Gemonteerd op | Oppervlaktemontage |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 125 A |
|-----------------|-------|

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails | 6 |
| Aantal verdelerrijen | 3 |
| Aantal velden in de breedte | 2 |
| Met slot | Nee |
| Heeft N -klemmenblok | Nee |
| Heeft aarde-klemmenblok | Ja |
| Materiaal montageplaat | Nee |

Capaciteit

| | |
|----------------|----|
| Aantal modulen | 72 |
|----------------|----|

Functies

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Heeft beveiliging hoofdschakelaar | Nee |
| Met buis invoeren | Ja |

Afmetingen

| | |
|-------------------------|--------|
| Hoogte | 500 mm |
| Breedte | 550 mm |
| Diepte | 161 mm |
| Aantal breedte-eenheden | 24 |

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 1 |
| Uitvoeringsvorm handgreep | Handgreep met deurschild |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

Materiaal

| | |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Staal |
| RAL-code | 9010 |
| Kleur | Helderwit |

Veiligheid

| | |
|--|-------------------|
| Beschermingsklasse | Isolatieklasse II |
| Slagvastheid IK | IK09 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Type slot | Zonder slot |
| Gloeidraad test | 750 °C |