



FWQ32P

**Opbouwveldverdeler IP44, 500x550x161 mm, 72 modulen, geïsoleerd**

**Technische eigenschappen**

**Design**

Montagevoorschriften	opbouw, inbouw, deels verzonken
----------------------	---------------------------------

**Functies**

Met schakelende N-leider	Nee
Met kabelgeleiders	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Cover with overpressure release	Nee
Protection main switch	Nee

**Uitvoering**

Aantal modulen	96
----------------	----

**Compatibiliteit**

Compatibel met montage DIN-rail	Nee
Compatibel met montage DIN-rail	Nee

**Connectiviteit**

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

**Stroom**

Nominale stroom Inom	125 A
----------------------	-------

**Afmetingen**

Diepte geïnstalleerd product	161 mm
Interne diepte	161 mm
Hoogte geïnstalleerd product	500 mm
Breedte geïnstalleerd product	550 mm
Breedte in deelenheden	24
Materiaaldikte behuizing	2 mm

**Elektrische specificaties**

Protection split load	Nee
-----------------------	-----

**Deksel, Deur**

Hendeltype	handgreep met deurschild
Vergrendelbaar	Nee
Aantal deursloten	1
Type deksel	Withnotch
Deurvergrendeling	without
Deurvleugel	single
Type deksel	cover
Transparante deksel/deur	Nee

**Materiaal**

Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	staal
Transparant	Nee
<b>Montage</b>	
Geschikt voor buitengebruik	Nee
<b>Aansluiting</b>	
Aantal leidinginvoeren	8
<b>Levering</b>	
Met deksel	Nee
<b>Samenstelling</b>	
Aantal verdelerrijen	8
Aantal velden	2
Meter type	Nee
Aantal sleutels	1
Aantal DIN-rails	6
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Ja
Aantal openingen voor flensplaten	4
Bevat beltrafo	Nee
Uitbreiding mogelijk	Ja
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
<b>Normen</b>	
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Beschermingsklasse IEC-61140	II
<b>Veiligheid</b>	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	09
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Halogeenvrij	Nee
Slagvastheid	IK09