



FWQ33P

**Opbouwveldverdeler IP44, 500x800x161 mm, 108 modulen, geïsoleerd**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	12
---------------------------	----

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails	9
Aantal verdelerrijen	3
Aantal velden in de breedte	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Capaciteit**

Aantal modulen	108
----------------	-----

**Functies**

Met buisvoeren	Ja
----------------	----

**Afmetingen**

Hoogte	500 mm
Breedte	800 mm
Diepte	161 mm
Inbouwdiepte	0
Aantal breedte-eenheden	36

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Materiaal**

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Type slot	Staafsluiting, Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C