



FWQ33P1

Opbouwveldverdeler IP30, 500x800x161 mm, 108 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	12
---------------------------	----

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	9
Aantal verdelerrijen	3
Aantal velden in de breedte	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	108
----------------	-----

Functies

Met buisvoeren	Ja
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	500 mm
Breedte	800 mm
Diepte	160 mm
Aantal breedte-eenheden	36

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
-----------	-------

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Veiligheid	
Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot