



FWQ52P

Opbouwweldverdeler IP44, 800x550x161 mm, 120 modules, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	8
---------------------------	---

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	10
Aantal rijen	5
Aantal velden in de breedte	2
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modules	120
----------------	-----

Funcities

Met buisinvoeren	Ja
------------------	----

Afmetingen

Hoogte	800 mm
Breedte	550 mm
Diepte	161 mm
Aantal breedte-eenheden	24

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK09
Beschermingsgraad IP	IP44
Type slot	Zonder slot
Gloeidraad test	750 °C