



FWQ53P1

## Opbouwveldverdeler IP30, 800x800x161 mm, 180 modulen, geïsoleerd

### Technische eigenschappen

#### Design

Montagevoorschriften	opbouw, inbouw, deels verzonken
----------------------	---------------------------------

#### Funcities

Met schakelende N-leider	Nee
Met kabelgeleiders	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Cover with overpressure release	Nee
Protection main switch	Nee

#### Uitvoering

Aantal modulen	180
----------------	-----

#### Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	Nee
Compatibel met montage DIN-rail	Nee

#### Connectiviteit

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

#### Stroom

Nominale stroom Inom	125 A
----------------------	-------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	0 mm
Diepte geïnstalleerd product	160 mm
Interne diepte	160 mm
Hoogte geïnstalleerd product	800 mm
Breedte geïnstalleerd product	800 mm
Breedte in deelenheden	36
Materiaaldikte behuizing	2 mm

#### Elektrische specificaties

Protection split load	Nee
-----------------------	-----

#### Deksel, Deur

Hendeltype	zonder sluiting
Vergrendelbaar	Nee
Aantal deursloten	0
Type deksel	Withnotch
Deurvergrendeling	without
Deurvleugel	single
Type deksel	cover
Transparante deksel/deur	Nee

<b>Materiaal</b>	
Kleur	RAL 9010
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	staal
Transparant	Nee
<b>Montage</b>	
Geschikt voor buitengebruik	Nee
<b>Aansluiting</b>	
Aantal leidinginvoeren	12
<b>Levering</b>	
Met deksel	Nee
<b>Samenstelling</b>	
Aantal verdelerrijen	3
Aantal velden	3
Meter type	Nee
Aantal DIN-rails	15
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Ja
Aantal openingen voor flensplaten	6
Bevat beltrafo	Nee
Uitbreiding mogelijk	Ja
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
<b>Normen</b>	
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Beschermingsklasse IEC-61140	II
<b>Veiligheid</b>	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	07
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Halogeenvrij	Nee
Slagvastheid	IK07