



FWQ61P

Opbouwveldverdeler IP44, 950x300x161 mm, 72 modules, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	6
Aantal rijen	6
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modules	72
----------------	----

Funcities

Met buisinvoeren	Ja
------------------	----

Afmetingen

Hoogte	950 mm
Breedte	300 mm
Diepte	161 mm
Inbouwdiepte	0
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Aantal sloten	1
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK09
Beschermingsgraad IP	IP44
Type slot	Zonder slot