



FWQ64P

Opbouwveldverdeler IP44, 950x1050x161 mm, 288 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	opbouw, inbouw, deels verzonken
Met schakelende N-leider	Nee
Met kabelgeleiders	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Cover with overpressure release	Nee
Protection main switch	Nee
Aantal modulen	288
Compatibel met montage DIN-rail	Nee
Compatibel met montage DIN-rail	Nee
Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee
Nominale stroom Inom	125 A
Diepte geïnstalleerd product	161 mm
Interne diepte	161 mm
Hoogte geïnstalleerd product	950 mm
Breedte geïnstalleerd product	1050 mm
Breedte in deelenheden	48
Materiaaldikte behuizing	2 mm
Protection split load	Nee
Hendeltype	handgreep met deurschild en espagnolet-sluiting
Vergrendelbaar	Nee
Aantal deursloten	1
Type deksel	Withnotch
Deurvergrendeling	without
Deurvleugel	single
Type deksel	cover
Transparante deksel/deur	Nee
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	staal
Transparant	Nee
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal leidinginvoeren	16
Met deksel	Nee

Technische wijzigingen voorbehouden

Aantal verdelerrijen	4
Aantal velden	4
Meter type	Nee
Aantal sleutels	1
Aantal DIN-rails	24
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Ja
Aantal openingen voor flensplaten	8
Bevat beltrafo	Nee
Uitbreiding mogelijk	Ja
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Beschermingsklasse IEC-61140	II
Mechanische bescherming slagvastheid IK	09
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Halogeenvrij	Nee
Slagvastheid	IK09