



FWQ64P1

Opbouwveldverdeler IP30, 950x1050x161 mm, 288 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	16
---------------------------	----

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	24
Aantal rijen	6
Aantal velden in de breedte	4
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Nee
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	288
----------------	-----

Funcities

Met buisinvoeren	Ja
------------------	----

Afmetingen

Hoogte	950 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	160 mm
Inbouwdiepte	0
Aantal breedte-eenheden	48

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	0
Aantal sloten	0
Deur/deksel is transparant	Ja

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK07
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot