



FWQ73N1

**Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP30, 1100x800x161 mm, 180 modulen, geïsoleerd**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen 12

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 125 A

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails 17

Aantal rijen 7

Aantal velden in de breedte 3

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Nee

Heeft aarde-klemmenblok Nee

Materiaal montageplaat Nee

**Capaciteit**

Aantal modulen 252

**Functies**

Met buisinvoeren Ja

**Afmetingen**

Hoogte 1100 mm

Breedte 800 mm

Diepte 160 mm

Inbouwdiepte 0

Aantal breedte-eenheden 36

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren 0

Aantal sloten 0

Deur/deksel is transparant Nee

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Oppervlaktemontage

**Materiaal**

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK09
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot