



FWQ74N1

**Opbouwveldverdeler met afdekplaat IP30, 1100x1050x161mm, 240 modulen, geïsoleerd**

**Technische eigenschappen**

**Design**

Montagevoorschriften	opbouw, inbouw, deels verzonken
----------------------	---------------------------------

**Funcities**

Met schakelende N-leider	Nee
Met kabelgeleiders	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Cover with overpressure release	Nee
Protection main switch	Nee

**Uitvoering**

Aantal modulen	336
----------------	-----

**Compatibiliteit**

Compatibel met montage DIN-rail	Nee
Compatibel met montage DIN-rail	Nee

**Connectiviteit**

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

**Stroom**

Nominale stroom Inom	125 A
----------------------	-------

**Afmetingen**

Diepte geïnstalleerd product	160 mm
Interne diepte	160 mm
Hoogte geïnstalleerd product	1100 mm
Breedte geïnstalleerd product	1050 mm
Breedte in deeleenheden	48
Materiaaldikte behuizing	2 mm

**Elektrische specificaties**

Protection split load	Nee
-----------------------	-----

**Deksel, Deur**

Hendeltype	zonder sluiting
Vergrendelbaar	Nee
Aantal deursloten	0
Type deksel	Withnotch
Deurvergrendeling	without
Deurvleugel	single
Type deksel	cover
Transparante deksel/deur	Nee

**Materiaal**

Kleur	RAL 9010
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	staal
Transparant	Nee
<b>Montage</b>	
Geschikt voor buitengebruik	Nee
<b>Aansluiting</b>	
Aantal leidinginvoeren	16
<b>Levering</b>	
Met deksel	Nee
<b>Samenstelling</b>	
Aantal verdelerrijen	7
Meter type	Nee
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Ja
Aantal openingen voor flensplaten	8
Bevat beltrafo	Nee
Uitbreiding mogelijk	Ja
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
<b>Normen</b>	
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Beschermingsklasse IEC-61140	II
<b>Veiligheid</b>	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	09
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Halogeenvrij	Nee
Slagvastheid	IK09