



FWQ74P

**Opbouwveldverdeler IP44, 1100x1050x161 mm, 336 modules, geïsoleerd**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Aantal leidinginvoeringen | 16 |
|---------------------------|----|

**Installatie, montage**

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee                |
| Gemonteerd op               | Oppervlaktemontage |

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 125 A |
|-----------------|-------|

**Samenstelling**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aantal DIN-rails            | 28  |
| Aantal rijen                | 7   |
| Aantal velden in de breedte | 4   |
| Met slot                    | Nee |
| Heeft N -klemmenblok        | Nee |
| Heeft aarde-klemmenblok     | Ja  |
| Materiaal montageplaat      | Nee |

**Capaciteit**

|                |     |
|----------------|-----|
| Aantal modules | 336 |
|----------------|-----|

**Funcities**

|                  |    |
|------------------|----|
| Met buisinvoeren | Ja |
|------------------|----|

**Afmetingen**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Hoogte                  | 1100 mm |
| Breedte                 | 1050 mm |
| Diepte                  | 161 mm  |
| Aantal breedte-eenheden | 12      |

**Deksel, deur**

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Aantal kastdeuren          | 1                        |
| Aantal sloten              | 1                        |
| Uitvoeringsvorm handgreep  | Handgreep met deurschild |
| Deur/deksel is transparant | Nee                      |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Oppervlaktemontage |
|---------------|--------------------|

**Materiaal**

|           |           |
|-----------|-----------|
| Materiaal | Staal     |
| RAL-code  | 9010      |
| Kleur     | Helderwit |

#### **Veiligheid**

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Beschermingsklasse   | Isolatieklasse II |
| Slagvastheid IK      | IK09              |
| Beschermingsgraad IP | IP44              |
| Type slot            | Zonder slot       |
| Gloeidraad test      | 750 °C            |