



FWU31S

Inbouvveldverdeler IP30, nismaat 507x315x112 mm, 36 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	2
---------------------------	---

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage, Holle wand

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	3
Aantal verdelerrijen	3
Aantal velden in de breedte	1
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	36
----------------	----

Funcies

Met buisvoeren	Ja
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	553 mm
Breedte	353 mm
Diepte	125 mm
Inbouwhoogte	502 mm
Inbouwbreedte	310 mm
Inbouwdiepte	112 mm
Aantal breedte-eenheden	12

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

Materiaal	Staal
-----------	-------

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot