



Inbouwveldverdeler IP30, nismaat 507x315x112 mm, 36 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 2

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Inbouwmontage, Holle wand

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 125 A

Samenstelling

Aantal DIN-rails 3

Aantal rijen 3

Aantal velden in de breedte 1

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Ja

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

Capaciteit

Aantal modulen 36

Funcities

Met buisvoeren Ja

Afmetingen

Hoogte 553 mm

Breedte 353 mm

Diepte 125 mm

Inbouwhoogte 502 mm

Inbouwbreedte 310 mm

Inbouwdiepte 112 mm

Aantal breedte-eenheden 12

Deksel, deur

Aantal kastdeuren 1

Uitvoeringsvorm handgreep Handgreep met deurschild

Deur/deksel is transparant Nee

Materiaal

Materiaal Staal

FWU31S

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK09
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot