



FWU32S

Inbouwveldverdeler IP30, nismaat 507x565x112 mm, 72 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage, Holle wand

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	6
Aantal rijen	3
Aantal velden in de breedte	2
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	72
----------------	----

Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buis invoeren	Ja

Afmetingen

Hoogte	553 mm
Breedte	603 mm
Diepte	125 mm
Inbouwhoogte	502 mm
Inbouwbreedte	560 mm
Inbouwdiepte	112 mm
Aantal breedte-eenheden	24

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	1
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Technische wijzigingen voorbehouden

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK09
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloedraad test	850 °C