



FWU32S

**Inbouvveldverdeler IP30, nismaat 507x565x112 mm, 72 modulen, geïsoleerd**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Aantal leidinginvoeringen	4
---------------------------	---

**Installatie, montage**

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage, Holle wand

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

**Samenstelling**

Aantal DIN-rails	6
Aantal verdelerrijen	3
Aantal velden in de breedte	2
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

**Capaciteit**

Aantal modulen	72
----------------	----

**Functies**

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buis invoeren	Ja

**Afmetingen**

Hoogte	553 mm
Breedte	603 mm
Diepte	125 mm
Inbouwhoogte	502 mm
Inbouwbreedte	560 mm
Inbouwdiepte	112 mm
Aantal breedte-eenheden	24

**Deksel, deur**

Aantal kastdeuren	1
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

**Aansluitmogelijkheden**

Technische wijzigingen voorbehouden

**Materiaal**

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

**Veiligheid**

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloedraad test	850 °C