



FWU33S

Inbouwveldverdeler IP30, nismaat 507x815x112 mm, 108 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	6
---------------------------	---

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage, Holle wand

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	9
Aantal verdelerrijen	3
Aantal velden in de breedte	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	108
----------------	-----

Functies

Met buisvoeren	Ja
----------------	----

Afmetingen

Hoogte	553 mm
Breedte	853 mm
Diepte	125 mm
Inbouwhoogte	502 mm
Inbouwbreedte	810 mm
Inbouwdiepte	112 mm
Aantal breedte-eenheden	36

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

Materiaal

Materiaal	Staal
-----------	-------

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd)
Slagvastheid IK	IK09
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP30
Type slot	Zonder slot