



Inbouwveldverdeler IP30, nismaat 657x565x112 mm, 96 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen 4

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Gemonteerd op Inbouwmontage, Holle wand

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 125 A

Samenstelling

Aantal DIN-rails 8

Aantal rijen 4

Aantal velden in de breedte 2

Met slot Nee

Heeft N -klemmenblok Ja

Heeft aarde-klemmenblok Ja

Materiaal montageplaat Nee

Capaciteit

Aantal modulen 96

Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar Nee

Met buis invoeren Ja

Afmetingen

Hoogte 703 mm

Breedte 603 mm

Diepte 125 mm

Inbouwhoogte 652 mm

Inbouwbreedte 560 mm

Inbouwdiepte 112 mm

Aantal breedte-eenheden 24

Deksel, deur

Aantal kastdeuren 1

Uitvoeringsvorm handgreep Handgreep met deurschild

Deur/deksel is transparant Nee

Aansluitmogelijkheden

Technische wijzigingen voorbehouden

FWU42S

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK09
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloedraad test	850 °C