



FWU43S

Inbouwveldverdeler IP30, nismaat 657x815x112 mm, 144 modulen, geïsoleerd

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal leidinginvoeringen	6
---------------------------	---

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
Gemonteerd op	Inbouwmontage, Holle wand

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	125 A
-----------------	-------

Samenstelling

Aantal DIN-rails	12
Aantal rijen	4
Aantal velden in de breedte	3
Met slot	Nee
Heeft N -klemmenblok	Ja
Heeft aarde-klemmenblok	Ja
Materiaal montageplaat	Nee

Capaciteit

Aantal modulen	144
----------------	-----

Functies

Heeft beveiliging hoofdschakelaar	Nee
Met buis invoeren	Ja

Afmetingen

Hoogte	703 mm
Breedte	853 mm
Diepte	125 mm
Inbouwhoogte	652 mm
Inbouwbreedte	810 mm
Inbouwdiepte	112 mm
Aantal breedte-eenheden	36

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Deur/deksel is transparant	Nee

Aansluitmogelijkheden

Technische wijzigingen voorbehouden

Materiaal

Materiaal	Staal
RAL-code	9010
Kleur	Helderwit

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse II
Slagvastheid IK	IK09
Beschermingsgraad IP	IP30
Type slot	Zonder slot
Gloedraad test	850 °C