



FZ007NV



Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 650 x B 800 mm

Technische eigenschappen

Bedoelde deurpositie	left
Diepte geïnstalleerd product	12 mm
Hoogte geïnstalleerd product	619 mm
Breedte geïnstalleerd product	248 mm
Hendeltype	handgreep met deurschild en espagnoletsluiting
Aantal deursloten	0
Deurtype voor de kasten	EV003692
Kleur	wit
Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	staal
Oppervlaktebehandeling	poeder coated
Aantal velden	1
Europese richtlijn WEEE	niet van toepassing
Beschermingsgraad (IP)	IP3X