



FZ015NV



Deur links, geventileerd voor 160/205 mm diepe verdeler, H 950 x B 800 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	919 mm
Breedte	248 mm
Diepte	12 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Ja
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Gedeeltelijke deur
Aantal sloten	0

Materiaal

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

Uitvoering

Positie kastdeur	Links
------------------	-------

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	1
-----------------------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP3X
Type slot	Zonder slot