



FZ018NV

Deur links, geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 650 x B 1300 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	619 mm
Breedte	748 mm
Diepte	12 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Beschermd deur
Aantal sloten	0

Materiaal

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

Uitvoering

Positie kastdeur	Links, Rechts
------------------	---------------

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	3
-----------------------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP3X
Type slot	Zonder slot