



FZ024R

Reserve deur voor FR24* verdeler, IP55, 1850 x 1050 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1800 mm
Breedte	1000 mm
Diepte	25 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Deuraanslag
Uitvoeringsvorm handgreep	Zwenkgreep
Aantal sloten	1

Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

Uitvoering

Positie kastdeur	Links, Rechts
------------------	---------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP55
----------------------	------