



FZ053R

**Reserve deur voor FR53\* verdeler, IP55, 800 x 800 mm**

**Technische eigenschappen**

**Compatibiliteit**

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Geschikt voor behuizingstype | Opbouw |
|------------------------------|--------|

**Afmetingen**

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 750 mm |
| Breedte | 750 mm |
| Diepte  | 25 mm  |

**Deksel, deur**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Deur/deksel is transparant | Nee         |
| Aantal kastdeuren          | 1           |
| Type kastdeur              | Deuraanslag |
| Uitvoeringsvorm handgreep  | Zwenkgreep  |
| Aantal sloten              | 1           |

**Materiaal**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| RAL-code                | 7035          |
| Kleur                   | Lichtgrijs    |
| Materiaal               | Staal         |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |

**Uitvoering**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Positie kastdeur | Rechts |
|------------------|--------|

**Samenstelling**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 3 |
|-----------------------------|---|

**Veiligheid**

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55        |
| Type slot                                  | Zonder slot |

**Aansluitmogelijkheden**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Aansluitwijze | Met scharnier |
|---------------|---------------|

**Capaciteit**

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modulen | 0 |
|----------------|---|

**Installatie, montage**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |
|-----------------------------|-----|