



FZ12B

Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 550 x 800 mm

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften geschroefd

Uitvoering

Gasticht Nee

Compatibiliteit

Geschikt voor bliksembeveiliging Nee

Connectiviteit

Accessory Nee

Reserveonderdeel Nee

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product 13 mm

Hoogte geïnstalleerd product 852 mm

Breedte geïnstalleerd product 602 mm

Materiaal

Kleur helderwit

Kleur wit

RAL kleur RAL 9010 - Zuiver Wit

Bestandsdeel staal

Oppervlaktebehandeling poeder coated

Transparant Nee

Montage

Geschikt voor buitengebruik Nee

Suitable for cable gland Nee

Samenstelling

Aantal velden 2

Shrink technique Nee

Fire resistant Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP00

Halogeenvrij Nee

Slagvastheid IK09

Vorm

Angle model Nee