



FZ164N

**Deur links+rechts zichtvenster voor 160/205mm diepe verdeler, H 1100 x B 1050 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	1069 mm
Breedte	519 mm
Diepte	12 mm

**Deksel, deur**

Deur/deksel is transparant	Ja
Aantal kastdeuren	2
Type kastdeur	Gedeeltelijke deur
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Aantal sloten	1

**Materiaal**

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

**Uitvoering**

Positie kastdeur	Links, Rechts
------------------	---------------

**Samenstelling**

Aantal velden in de breedte	4
Aantal verdelerrijen	7

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
Type slot	Staafluiting