



FZ196N

Deur rechts voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 550 mm, FP22

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1819 mm
Breedte	519 mm
Diepte	12 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Deuraanslag
Uitvoeringsvorm handgreep	Handgreep met deurschild
Aantal sloten	1

Materiaal

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

Uitvoering

Positie kastdeur	Rechts
------------------	--------

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	2
-----------------------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP44
Type slot	Staafsluiting