



FZ198NV

Deur links geventileerd voor 205 mm diepe verdeler, H 1850 x B 550 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1819 mm
Breedte	498 mm
Diepte	12 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Nee
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Deuraanslag
Aantal sloten	0

Materiaal

RAL-code	9010
Kleur	Helderwit
Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

Uitvoering

Positie kastdeur	Links
------------------	-------

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	2
-----------------------------	---

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP3X
Type slot	Zonder slot