



FZ217D



Reserve deur 2 velden rechts IP54 1900 x 600 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	1900 mm
Breedte	600 mm
Diepte	20 mm

Deksel, deur

Deur/deksel is transparant	Ja
Aantal kastdeuren	1
Type kastdeur	Deuraanslag
Aantal sloten	1

Materiaal

RAL-code	7035
Kleur	Lichtgrijs
Materiaal	Staal
Oppervlakte behandeling	Poedercoating

Uitvoering

Positie kastdeur	Rechts
------------------	--------

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	2
-----------------------------	---

Veiligheid

Beschermingsklasse	Isolatieklasse I
Beschermingsgraad IP	IP54
Type slot	3-zijdig 7 mm