



FZ33B

**Inbouwraam voor 160/205 mm verdelers, 800 x 1100 mm**

**Technische eigenschappen**

Montagevoorschriften	geschroefd
Gastight	Nee
Geschikt voor bliksembeveiliging	Nee
Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee
Diepte geïnstalleerd product	13 mm
Hoogte geïnstalleerd product	1152 mm
Breedte geïnstalleerd product	852 mm
Kleur	helderwit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	staal
Oppervlaktebehandeling	poeder coated
Transparant	Nee
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Suitable for cable gland	Nee
Aantal velden	3
Shrink technique	Nee
Fire resistant	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP00
Halogeenvrij	Nee
Slagvastheid	IK09
Angle model	Nee