



G4790

### Aansluitset Wago 3-polig 3x2,5 mm<sup>2</sup> halogeenvrij 300 mm

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

##### Spanning

Maximale werkspanning	250 V
Nominale spanning	230 - 230 V
Toegekende stootspanning	4 kV

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

##### Kabel

Diameter kabel	13 mm
Kabel continu temperatuurbestendig tot	70 °C

##### Aansluiting

Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Type connector/steker	Wago Winsta

##### Aansluitmogelijkheden

Aantal draden	3
---------------	---

##### Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
----------------	-----

##### Samenstelling

Mechanische codering	Ja
Kabeltype zijde 1	Jack
Kabeltype zijde 2	Plug (stekker)
Type kabel	Verbindingskabel

##### Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-2	3
--	---

##### Materiaal

Kleur	Zwart
Kleur contactinzetstuk	Zwart

##### Vermogen

Brandbelasting	0,37 kWh
----------------	----------

