



Aansluitset Wago 3-polig 3x2,5 mm² halogeenvrij 450 mm

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|--------------|---|
| Aantal polen | 3 |
|--------------|---|

Spanning

| | |
|--------------------------|-------------|
| Maximale werkspanning | 250 V |
| Nominale spanning | 230 - 230 V |
| Toegekende stootspanning | 4 kV |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 20 A |
|-----------------|------|

Kabel

| | |
|--|-------|
| Diameter kabel | 13 mm |
| Kabel continu temperatuurbestendig tot | 70 °C |

Aansluiting

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Leidingdoorsnede | 2,50 - 2,50 mm ² |
| Type connector/steker | Wago Winsta |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|---|
| Aantal draden | 3 |
|---------------|---|

Deksel, deur

| | |
|----------------|-----|
| Vergrendelbaar | Nee |
|----------------|-----|

Samenstelling

| | |
|----------------------|------------------|
| Mechanische codering | Ja |
| Kabeltype zijde 1 | Jack |
| Kabeltype zijde 2 | Plug (stekker) |
| Type kabel | Verbindingskabel |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|--|---|
| Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-2 | 3 |
|--|---|

Materiaal

| | |
|------------------------|-------|
| Kleur | Zwart |
| Kleur contactinzetstuk | Zwart |

Vermogen

| | |
|----------------|----------|
| Brandbelasting | 0,43 kWh |
|----------------|----------|

G4791

