



G4793

Aansluitset Wago 3-polig 3x2,5 mm² halogeenvrij 1500 mm

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Spanning

Maximale werkspanning	250 V
Nominale spanning	230 - 230 V
Toegekende stootspanning	4 kV

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

Kabel

Diameter kabel	13 mm
Kabel continu temperatuurbestendig tot	70 °C

Aansluiting

Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm ²
Type connector/steker	Wago Winsta

Aansluitmogelijkheden

Aantal draden	3
---------------	---

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
----------------	-----

Samenstelling

Mechanische codering	Ja
Kabeltype zijde 1	Jack
Kabeltype zijde 2	Plug (stekker)
Type kabel	Verbindingskabel

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-2	3
--	---

Materiaal

Kleur	Zwart
Kleur contactinzetstuk	Zwart

Vermogen

Brandbelasting	1,09 kWh
----------------	----------

