



G4795

Aansluitset Wago 3-polig 3x2,5 mm² halogeenvrij 4500 mm

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Spanning

Maximale werkspanning	250 V
-----------------------	-------

Nominale spanning	230 - 230 V
-------------------	-------------

Toegekende stootspanning	4 kV
--------------------------	------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

Kabel

Diameter kabel	13 mm
----------------	-------

Kabel continu temperatuurbestendig tot	70 °C
--	-------

Aansluiting

Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm ²
------------------	-----------------------------

Type connector/steker	Wago Winsta
-----------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Aantal draden	3
---------------	---

Deksel, deur

Vergrendelbaar	Nee
----------------	-----

Samenstelling

Mechanische codering	Ja
----------------------	----

Kabeltype zijde 1	Jack
-------------------	------

Kabeltype zijde 2	Plug (stekker)
-------------------	----------------

Type kabel	Verbindingskabel
------------	------------------

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-2	3
--	---

Materiaal

Kleur	Zwart
-------	-------

Kleur contactinzetstuk	Zwart
------------------------	-------

Vermogen

Brandbelasting	3 kWh
----------------	-------

