



G4797

### Aansluitset Wago 3-polig 3x2,5 mm<sup>2</sup> 2500 mm

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

Aantal polen 3

##### Spanning

Maximale werkspanning 250 V

Nominale spanning 230 - 230 V

Toegekende stootspanning 4 kV

##### Stroom / temperatuur

Nominale stroom 20 A

##### Kabel

Diameter kabel 13 mm

Kabel continu temperatuurbestendig tot 70 °C

##### Aansluiting

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

Type connector/steker Wago Winsta

##### Aansluitmogelijkheden

Aantal draden 3

##### Deksel, deur

Vergrendelbaar Nee

##### Samenstelling

Mechanische codering Ja

Kabeltype zijde 1 Jack

Kabeltype zijde 2 Plug (stekker)

Type kabel Verbindingskabel

##### Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-2 3

##### Materiaal

Kleur Zwart

Kleur contactinzetstuk Zwart

##### Vermogen

Brandbelasting 1,98 kWh

