



G7043LAN

## Pop-up, 3 contactdozen

### Technische eigenschappen

#### Funcities

Overspanningsbeveiliging	Nee
--------------------------	-----

#### Uitvoering

Antibacterial treatment	Nee
-------------------------	-----

#### Connectiviteit

Met USB-laadstekker	Nee
---------------------	-----

#### Afmetingen

Inbouwdiepte	290 mm
Hoogte geïnstalleerd product	287 mm
Boordiameter	102 mm
Diameter	100 mm

#### Materiaal

Kleur	zilver
Bestandsdeel	aluminium / PVC
Materiaalgroep	Aluminium, kunststof

#### Montage

Montagewijze	Inbouw
--------------	--------

#### Aansluiting

Aantal HDMI aansluitingen	0
Aantal RJ45 CAT6 aansluitingen	0
Aantal USB aansluitingen	0
Aantal VGA aansluitingen	0
Aantal audio 3,5 mm aansluitingen	0

#### Kabel

Lengte aansluitkabel	3000 mm
----------------------	---------

#### Toebehoren

Uitgevoerd met	3 contactdozen, antraciet
----------------	---------------------------

#### Samenstelling

Aantal USB interfaces	0
Aantal huishoudelijke contactdozen	3
Uitbreiding mogelijk	Ja

#### Normen

Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
-------------------------	-----------------------------

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
Halogeenvrij	Nee

#### Vorm

