


GB08020LAN



Afdekraam wcd 2-voudig, halogeenvrij, alulook

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|--------------------------|--------|
| Lengte | 152 mm |
| Dekselbreedte | 80 mm |
| Doorsnede van de opening | 48 mm |
| Aantal eenheden | 2 |

Configuratie

| | |
|----------------------|--------------------|
| Type inbouwcomponent | Afdekking 2-voudig |
| Overlappend | Ja |

Toebehoren

| | |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

Materiaal

| | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Materiaal | Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt |
| Kleur | Aluminium |

Veiligheid

| | |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

Samenstelling

| | |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|