



GD110E

## Miniverdeler 10 modulen

### Technische eigenschappen

#### Design

Montagevoorschriften	opbouw
----------------------	--------

#### Funcities

Met schakelende N-leider	Nee
Met kabelgeleiders	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Cover with overpressure release	Nee
Protection main switch	Nee

#### Uitvoering

Aantal modulen	10
----------------	----

#### Compatibiliteit

Compatibel met montage DIN-rail	Nee
Compatibel met montage DIN-rail	Nee

#### Connectiviteit

Accessory	Nee
Reserveonderdeel	Nee

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale spanning	230/400 V
-------------------	-----------

#### Stroom

Nominale stroom Inom	63 A
----------------------	------

#### Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	82 mm
Interne diepte	82 mm
Hoogte geïnstalleerd product	180 mm
Breedte geïnstalleerd product	218 mm
Breedte in deeleenheden	10

#### Elektrische specificaties

Protection split load	Nee
-----------------------	-----

#### Deksel, Deur

Hendeltype	zonder sluiting
Vergrendelbaar	Nee
Type deksel	Withnotch
Deurvergrendeling	without
Type deksel	notch
Transparante deksel/deur	Nee

#### Materiaal

Kleur	wit
-------	-----

Kleur	wit
RAL kleur	RAL 9010 - Zuiver Wit
Bestandsdeel	kunststof
Transparant	Nee
<b>Montage</b>	
Geschikt voor buitengebruik	Nee
<b>Levering</b>	
Met deksel	Nee
<b>Samenstelling</b>	
Aantal verdeleerrijen	1
Meter type	Nee
Aantal DIN-rails	1
Aan-/uitschakelaar	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
Bevat beltrafo	Nee
Uitbreiding mogelijk	Nee
Earthing terminal block	Nee
Neutral terminal block	Nee
Signal passing door	Nee
<b>Normen</b>	
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
<b>Veiligheid</b>	
Mechanische bescherming slagvastheid IK	05
Beschermingsgraad (IP)	IP30
Beschermingsklasse	beschermingsklasse II
Gloeidraad test	1997
Halogeenvrij	Nee