

GKWAD03015

Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 1,5 m, PVC, Eca, zwart

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen 3

Spanning

Maximale werkspanning 250 V

Nominale spanning 230 - 250 V

Toegekende stootspanning 4 kV

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 20 A

Kabel

Diameter kabel 10 mm

Kabellengte 1,5 m

Kabel continu temperatuurbestendig tot 70 °C

Afmetingen

Lengte 1500 mm

Aansluiting

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm²

Type connector/steker Wago Winsta

Aansluitmogelijkheden

Aantal draden 3

Deksel, deur

Vergrendelbaar Ja

Samenstelling

Mechanische codering Ja

Kabeltype zijde 1 Jack

Kabeltype zijde 2 Plug (stekker)

Type kabel H05VV-F

Gebruiksvoorwaarden

Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-2 3

Materiaal

Kleur Zwart

Kleur contactinzetstuk Wit

Vermogen

Brandbelasting

0,85 kWh

Weerstand

Doorgangsweerstand

1 mΩ