



**Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 2,5 m, PVC, Eca, zwart**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Aantal polen 3

**Spanning**

Maximale werkspanning 250 V

Nominale spanning 230 - 250 V

Toegekende stootspanning 4 kV

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 20 A

**Kabel**

Diameter kabel 10 mm

Kabellengte 2,5 m

Kabel continu temperatuurbestendig tot 70 °C

**Afmetingen**

Lengte 2500 mm

**Aansluiting**

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

Type connector/steker Wago Winsta

**Aansluitmogelijkheden**

Aantal draden 3

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar Ja

**Samenstelling**

Mechanische codering Ja

Kabeltype zijde 1 Jack

Kabeltype zijde 2 Plug (stekker)

Type kabel H05VV-F

**Gebruiksvoorwaarden**

Vervuilingsgraad volgens IEC 60664/IEC 60947-2 3

**Materiaal**

Kleur Zwart

Kleur contactinzetstuk Wit

GKWAD03025

**Vermogen**

---

Brandbelasting

1,28 kWh

**Weerstand**

---

Doorgangsweerstand

1 mΩ