



GKWAD13015

Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm², 1,5 m, halogeenvrij, Cca, zwart

Technische eigenschappen

Uitvoering

| | |
|--------------|---|
| Aantal polen | 3 |
|--------------|---|

Spanning

| | |
|--------------------------|-------------|
| Maximale werkspanning | 250 V |
| Nominale spanning | 230 - 250 V |
| Toegekende stootspanning | 4 kV |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 20 A |
|-----------------|------|

Kabel

| | |
|--|-------|
| Diameter kabel | 10 mm |
| Kabellengte | 1,5 m |
| Kabel continu temperatuurbestendig tot | 70 °C |

Afmetingen

| | |
|--------|---------|
| Lengte | 1500 mm |
|--------|---------|

Aansluiting

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Leidingdoorsnede | 2,50 - 2,50 mm ² |
| Type connector/steker | Wago Winsta |

Aansluitmogelijkheden

| | |
|---------------|---|
| Aantal draden | 3 |
|---------------|---|

Deksel, deur

| | |
|----------------|----|
| Vergrendelbaar | Ja |
|----------------|----|

Samenstelling

| | |
|----------------------|----------------|
| Mechanische codering | Ja |
| Kabeltype zijde 1 | Jack |
| Kabeltype zijde 2 | Plug (stekker) |
| Type kabel | H05Z1Z1-F |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|------------------------------|---|
| Graad van vervuiling IEC 664 | 3 |
|------------------------------|---|

Materiaal

| | |
|------------------------|-------|
| Kleur | Zwart |
| Kleur contactinzetstuk | Wit |

Vermogen

Brandbelasting

0,85 kWh

Weerstand

Doorgangsweerstand

1 mΩ