



GKWAD13050

**Verbindingskabel Winsta, 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 5 m, halogeenvrij, Cca, zwart**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Aantal polen	3
--------------	---

**Spanning**

Maximale werkspanning	250 V
Nominale spanning	230 - 250 V
Toegekende stootspanning	4 kV

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	20 A
-----------------	------

**Kabel**

Diameter kabel	10 mm
Kabellengte	5 m
Kabel continu temperatuurbestendig tot	70 °C

**Afmetingen**

Lengte	5000 mm
--------	---------

**Aansluiting**

Leidingdoorsnede	2,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Type connector/steker	Wago Winsta

**Aansluitmogelijkheden**

Aantal draden	3
---------------	---

**Deksel, deur**

Vergrendelbaar	Ja
----------------	----

**Samenstelling**

Mechanische codering	Ja
Kabeltype zijde 1	Jack
Kabeltype zijde 2	Plug (stekker)
Type kabel	H05Z1Z1-F

**Gebruiksvoorwaarden**

Graad van vervuiling IEC 664	3
------------------------------	---

**Materiaal**

Kleur	Zwart
Kleur contactinzetstuk	Wit

**Vermogen**

---

Brandbelasting

2,48 kWh

**Weerstand**

---

Doorgangsweerstand

1 mΩ