




GS11009001



Ecoline contactdoos met schakelaar, Wago, C-profiel, wit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Aansluiting

Type connector/steker	Wago Winsta
-----------------------	-------------

Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,5 - 2,5 mm ²
---	---------------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
----------------------------------	----

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Afmetingen

Hoogte	50 mm
--------	-------

Breedte	50 mm
---------	-------

Diepte	61 mm
--------	-------

Materiaal

Kleur	Crème
-------	-------

RAL-code	9001
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	C-profiel, Wand aansluitstuk
---------------	------------------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Modulair
---------------	----------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Toebehoren

Uitgerust met	Contactdoos + schakelaar
---------------	--------------------------

Capaciteit

Aantal modules

2

Teksten

Opdruk

Zonder opdruk

Beveiliging

Verhoogde aanraakbeveiliging