



## Ecoline contactdoos met schakelaar, Wago, C-profiel, helderwit

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Aansluiting

Type connector/steker	Wago Winsta
-----------------------	-------------

Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
----------------------------------	----

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Afmetingen

Hoogte	50 mm
--------	-------

Breedte	120 mm
---------	--------

Diepte	61 mm
--------	-------

#### Materiaal

Kleur	Helderwit
-------	-----------

RAL-code	9010
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandgoot C-profiel
---------------	--------------------

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Modulair
---------------	----------

#### Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

#### Toebehoren

GS11009010



Heeft tekstveld	Nee
Uitgerust met	Contactdoos + schakelaar
<b>Capaciteit</b>	
Aantal modules	2
<b>Teksten</b>	
Opdruk	Zonder opdruk
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
<b>Deksel, deur</b>	
Type deksel	Zonder deksel