




GS11009011



Ecoline contactdoos met schakelaar, Wago, C-profiel, zwart

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Aansluiting

Type connector/steker	Wago Winsta
-----------------------	-------------

Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,5 - 2,5 mm ²
---	---------------------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
----------------------------------	----

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Afmetingen

Hoogte	50 mm
--------	-------

Breedte	120 mm
---------	--------

Diepte	61 mm
--------	-------

Materiaal

Kleur	Grafietzwart
-------	--------------

RAL-code	9011
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	Wandgoot C-profiel
---------------	--------------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Modulair
---------------	----------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot	Nee
----------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Uitgerust met	Contactdoos + schakelaar
---------------	--------------------------

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

Deksel, deur

Type deksel	Zonder deksel
-------------	---------------

Gerelateerde Series	Hager energie contactdoos 80 mm BRx
---------------------	-------------------------------------