


GS12019016



**Ecoline contactdoos met OSB, Wago, frontmontage, verkeerswit**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Aansluiting**

Type connector/steker	Wago Winsta
-----------------------	-------------

Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------------

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
----------------------------------	----

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Afmetingen**

Hoogte	50 mm
--------	-------

Breedte	120 mm
---------	--------

Diepte	54 mm
--------	-------

**Materiaal**

Kleur	Verkeerswit
-------	-------------

RAL-code	9016
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Polyamide (PA)
-----------	----------------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Wandgoot frontmontage
---------------	-----------------------

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Modulair
---------------	----------

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot	Nee
----------	-----

**Toebehoren**

---

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

---

Uitgerust met	Contactdoos + overspanningsbeveiliging
---------------	--

**Capaciteit**

---

Aantal modules	2
----------------	---

**Teksten**

---

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

---

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
-------------	------------------------------

---

Gerelateerde Series	Hager energie contactdoos 80 mm BRx
---------------------	-------------------------------------