




GS16009011



## Ecoline contactdoos 1-voudig met USB-lader A+C, Wago, C-profiel, zwart

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Vermogen

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Energieverbruik standby | 0,06 W |
| Uitgangsvermogen        | 15 W   |

#### Spanning

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 250 - 250 V |
|-------------------|-------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Type USB-aansluiting | AC       |
| Aansluitwijze        | Modulair |

#### Aansluiting

|                                                     |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| Type connector/steker                               | Wago Winsta               |
| Aansluitdoorsnede soepele aders zonder adereindhuls | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Ja   |
| Slagvastheid IK                            | IK07 |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Afmetingen

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Hoogte          | 50 mm  |
| Breedte         | 120 mm |
| Diepte          | 61 mm  |
| Aantal eenheden | 2      |

#### Materiaal

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Kleur                 | Grafietzwart   |
| RAL-code              | 9011           |
| Afwerking oppervlakte | Mat            |
| Materiaal             | Polyamide (PA) |

#### Installatie, montage

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Gemonteerd op | Wandgoot C-profiel |
|---------------|--------------------|

| Samenstelling           |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Type steker contactdoos | Schuko                              |
| Stekerstand gedraaid    | Nee                                 |
| Met klapdeksel          | Nee                                 |
| Met ronde aardingspen   | Nee                                 |
| Met signaallamp         | Nee                                 |
| Met slot                | Nee                                 |
| Toebehoren              |                                     |
| Heeft tekstveld         | Ja                                  |
| Uitgerust met           | Contactdoos + USB-lader type A+C    |
| Capaciteit              |                                     |
| Aantal modules          | 2                                   |
| Teksten                 |                                     |
| Opdruk                  | Zonder opdruk                       |
| Beveiliging             | Verhoogde aanraakbeveiliging        |
| Gerelateerde Series     | Hager energie contactdoos 80 mm BRx |